

MXD-02 摩擦系数仪

MXD-02 摩擦系数仪专业用于测量塑料薄膜和薄片、橡胶、纸张、纸板、编织袋、织物风格、通信光缆用金属材料复合带、输送带、木材、涂层、刹车片、雨刷、鞋材、轮胎等材料滑动时的静摩擦系数和动摩擦系数，通过测量材料的摩擦系数（爽滑性），可以控制调节材料生产质量工艺指标，满足产品使用要求。另外还可用于化妆品、滴眼液等日化用品的爽滑性能测定。



产品特征

- 7寸触摸屏操作，人机接口时尚、便捷
- 支持静摩擦、动静摩擦测量模式
- 传感器采用世界知名进口元器件，性能稳定可靠
- 支持任意滑块质量，试验速度可实现无级调速功能，运动驱动系统平稳且运行精度高
- 仪器满足 GB、ISO、ASTM 多种测试标准，测试方法可按客户需求选择
- 仪器试验台面和测试滑块均经过消磁处理和剩磁检测，有效地降低了系统测试误差
- 试验曲线实时展示试验过程中力值的变化趋势
- 微型打印机，便条随时打印试验统计结果
- 设有标准的 USB 通信接口
- 专业软件可以自动进行单件、成组试验的结果统计分析
- 符合 GMP 用户多级权限，测试数据历史记录可查询，数据不可更改，可审计追踪

测试标准

该设备满足多项国家和国际标准：GB/T 10006、ISO 8295、ASTM D1894、TAPPI T816、HG/T 2729

测试应用

基础应用	薄膜	适用于塑料薄膜、薄片的静摩擦系数和动摩擦系数测试
	纸张	适用于纸张、纸板的动、静摩擦系数测试
	纺织品、无纺布、编织袋	适用于纺织品、无纺布、编织袋的静摩擦系数和动摩擦系数测试
	橡胶	适用于橡胶的静摩擦系数和动摩擦系数测试
	铝箔、铝箔复合膜、金属制品	适用于铝箔、铝箔复合膜、金属制品的静摩擦系数和动摩擦系数测试
	印刷品	适用于印刷品的静摩擦系数和动摩擦系数测试
扩展	木材、地板材料	适用于木材、地板材料的静摩擦系数和动摩擦系数测试



应用		
	胶片	适用于胶片的静摩擦系数和动摩擦系数测试
	谷物	适用于谷物颗粒与金属等材料的静摩擦系数和动摩擦系数测试
	头发	适用于头发与头发的静摩擦系数和动摩擦系数测试
	管子	适用于管子的静摩擦系数和动摩擦系数测试
	球状材料	适用于球状材料与平面材料的静摩擦系数和动摩擦系数测试
	医疗用管	导尿管、鼻饲管等医疗用管的表面和人体皮肤的摩擦系数值直接影响病人在使用过程中的舒适度，为了监测及控制其表面摩擦力，需要对其和人体皮肤的摩擦系数进行测量
	漆包线	适用于漆包线与其它平面材料的静摩擦系数和动摩擦系数测试

技术指标

指标	参数
负荷范围	0 ~ 5 N (可选 10N, 30N)
精 度	0.5 级
行 程	400 mm
滑块质量	200 g / 500 g 注：其他质量滑块可定制
试验速度	1 ~ 800 mm/min
电 源	AC 220 V 50 Hz
外形尺寸	800 mm(W) × 390 mm(D) × 260 mm(H)
净 重	25 kg

产品配置

标准配置：主机、微型打印机、200g 滑块、500g 滑块

选购件：专业软件、USB 通讯线、1000g 滑块、非标滑块

注：赛成仪器始终致力于产品性能和功能的创新及改进，基于该原因，产品技术规格亦会相应改变。上述情况恕不另行通知，您可登录 www.cscii.com 获取最新信息。本公司保留修改权与最终解释权。

